

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.887

원형 나사산 밀링 커터

상태: 2026. 6. 27 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.887 - 원형 나사산 밀링 커터

Perforex 가공 센터 BC 및 Perforex Milling Terminal MT용으로 미터계(metric) 나사산을 뚫기 위한 밀링 커터.

특징

주문 번호	AS 4050.887
제품 설명	Perforex 가공 센터 BC 및 Perforex Milling Terminal MT용 미터계 나사산을 뚫기 위한 밀링 커터.
기술 사양	샤프트 직경 12mm 절단 직경 10mm 경사 1.5mm 플랭크 앵글 60° 절단 길이 20mm 총 길이 85mm
적합한 나사	M12 - M64
표준	미터계 ISO 나사의 DIN 13-1
가공 가능한 재료	강철 스테인리스 스틸 알루미늄 주물 플라스틱 구리
포장 단위	1 개
순 중량	0.124 kg
총 무게	0.124 kg
관세 번호	82077031
ETIM 9	EC000945

특징

ETIM 8	EC000945
ECLASS 8.0	36609211
제품 설명	Circular thread milling cutter, 10x1.5, 12 mm
