

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.100

와이어 스테이션 WS 540

상태: 2026. 4. 8 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.100 - 와이어 스테이션 WS 540

이동식 배선 워크스테이션(높이 조절식), 작업장에 맞게 유연하게 사용 가능. 인체공학적이며 피로감 없이 와이어 작업 및 가공이 가능함.



특징

주문 번호	AS 4051.100
버전	표준
제품 설명	이동식 배선 워크스테이션(높이 조절식), 작업장에 맞게 유연하게 사용 가능. 인체공학적이며 피로감 없이 와이어 작업 및 가공이 가능함.
장점	<p>최적의 작업 높이를 위한 전동 조절식 테이블, 710 ~ 1250mm 조절 가능</p> <p>멀티플렉스 작업대, 세척 가능, 굽힘 방지</p> <p>와이어 터미널을 통해 사전 조립된 와이어를 삽입하고 절단기 및 압착기와 함께 사용하기 위한 이상적인 솔루션</p> <p>수동으로 신속하게 치수를 측정하기 위한 통합 스케일</p> <p>Eplan Smart Wiring을 사용하여 와이어 가공을 위한 모니터 거치 준비</p> <p>옵션으로 공구와 소형 부품용 홀더 및 와이어 릴, 와이어 박스용 선반으로 확장 가능</p> <p>고무 롤러로 작업장에서 유연하게 사용 가능</p> <p>공구용 쉐도우 보드가 있는 서랍</p>
제공 범위	<p>전동식 높이 조절장치가 있는 와이어링 테이블</p> <p>연결 케이블, 7m</p> <p>멀티탭 7구, 로커 스위치 포함</p>

특징

조립 설명서	장착 버팀대(수직, 주문 번호 4051.106)는 수납함 홀더, 매거진 고정대 등과 같은 액세서리를 위해 필요함
입력 전압	230V AC, 50Hz
사이즈	폭: 900 mm 높이: 1,350 mm 깊이: 781 mm
작업 높이	Working height (min.): 710 mm Working height (max.): 1,205 mm
Height adjustable y/n	예
포장 단위	1 개
순 중량	95 kg
총 무게	107 kg
관세 번호	94032080
ETIM 9	EC002224
ETIM 8	EC002224
ECLASS 8.0	21100204
제품 설명	작업장에서 유연하고 인체공학적으로 사용할 수 있도록 높이 조절이 가능한 배선 작업 공간.

승인

설명	적합성 인증
----	--------