

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.123

와이어 스테이션 WS 540

상태: 2026. 6. 30 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.123 - 와이어 스테이션 WS 540

이동식 배선 워크스테이션(높이 조절식), 작업장에 맞게 유연하게 사용 가능. 인체공학적이며 피로감 없이 와이어 작업 및 가공이 가능함.



특징

| | |
|-------|--|
| 주문 번호 | AS 4051.123 |
| 버전 | 미국 버전 |
| 제품 설명 | 이동식 배선 워크스테이션(높이 조절식), 작업장에 맞게 유연하게 사용 가능. 인체공학적이며 피로감 없이 와이어 작업 및 가공이 가능함. |
| 장점 | <p>최적의 작업 높이를 위한 전동 조절식 테이블, 710 ~ 1250mm 조절 가능</p> <p>멀티플렉스 작업대, 세척 가능, 굽힘 방지</p> <p>와이어 터미널을 통해 사전 조립된 와이어를 삽입하고 절단기 및 압착기와 함께 사용하기 위한 이상적인 솔루션</p> <p>수동으로 신속하게 치수를 측정하기 위한 통합 스케일</p> <p>Eplan Smart Wiring을 사용하여 와이어 가공을 위한 모니터 거치 준비</p> <p>옵션으로 공구와 소형 부품용 홀더 및 와이어 릴, 와이어 박스용 선반으로 확장 가능</p> <p>고무 롤러로 작업장에서 유연하게 사용 가능</p> <p>공구용 쉘도우 보드가 있는 서랍</p> |
| 제공 범위 | <p>전동식 높이 조절장치가 있는 와이어링 테이블</p> <p>연결 케이블, 7m</p> <p>멀티탭 7구, 로커 스위치 포함</p> |

특징

| | |
|-----------------------|---|
| 조립 설명서 | 장착 버팀대(수직, 주문 번호 4051.106)는 수납함 홀더, 매거진 고정대 등과 같은 액세서리를 위해 필요함 |
| 입력 전압 | 110V AC, 60Hz |
| 사이즈 | 폭: 900 mm 높이: 1,350 mm 깊이: 781 mm |
| 작업 높이 | Working height (min.): 710 mm Working height (max.): 1,205 mm |
| Height adjustable y/n | 예 |
| 포장 단위 | 1 개 |
| 순 중량 | 95 kg |
| 총 무게 | 106 kg |
| 관세 번호 | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000348 |
| ETIM 8 | EC002224 |
| ECLASS 8.0 | 21100208 |
| 제품 설명 | 110V 및 60Hz 연결이 가능한 모바일 배선 작업 스테이션. 전동식 높이 조절 가능 및 작업장에 맞게 유연하게 사용 가능. 인체공학적이며 피로감 없이 와이어 작업 및 가공이 가능함. |

승인

| | |
|----|--------|
| 설명 | 적합성 인증 |
|----|--------|