

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.001 크림핑 플라이어

상태: 2026. 5. 21 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.001 - 크림핑 플라이어 페룰 단자용

DIN 46228 제1조에 따른 절연 칼라 없는 페룰 단자 및 DIN 46228 제4조에 따른 절연 칼라가 있는 페룰 단자를 가공하기 위한 용도.



특징

주문 번호	AS 4054.001
버전	각진형
제품 설명	DIN 46228 제1조에 따른 절연 칼라 없는 전선 종단 페룰 및 DIN 46228 제4조에 따른 절연 칼라가 있는 전선 종단 페룰을 가공하기 위한 용도.
장점	큰 도체 단면적에서 최소한의 힘 소비 일정한 고품질 압착 정밀한 가공을 위해 해당 단면적이 표시된 다이 스테이션 해제 가능한 잠금 시스템
재료	고품질 특수 공구강
표면 처리	무광택, 크롬 도금
색상	손잡이: 진회색 및 리탈 파워 분홍색
압축	정사각형 크림프
케이블 인입 방향	전면
치수	높이: 59 mm 길이: 198 mm

특징

AWG	22 - 10
단면적용	0.5 - 6 mm ²
포장 단위	1 개
순 중량	0.452 kg
총 무게	0.462 kg
관세 번호	82032000
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811
제품 설명	Crimping pliers for wire end ferrules