Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.003 크림핑 플라이어

상태: 2025. 12. 8 (원천: rittal.com/kr-ko)



AS 4054.003 - 크림핑 플라이어 페룰 단자용

DIN 46228 제1부에 따라 절연 칼라 없는 종단 페룰 및 DIN 46228 제4부에 따라 절연 칼라 있는 종단 페룰의 가공을 위한 사각 또는 육각 압착용 크림핑 플라이어.

특징

| 주문 번호 | AS 4054.003 |
|-----------|---|
| 버전 | 직선형 |
| 제품 설명 | DIN 46228 제1조에 따른 절연 칼라 없는 페룰 단자 및 DIN 46228 제4조에 따른 절연 칼라가 있는 페룰 단자를 가공하기 위한 용도. |
| 장점 | 큰 도체 단면적에서 최소한의 힘 소비 일정한 고품질 압착 해제 가능한 잠금 시스템 자동 조정식 |
| 재료 | 고품질 특수 공구강 |
| 표면 처리 | 무광택, 크롬 도금 |
| 색상 | 손잡이: 진회색 및 리탈 파워 분홍색 |
| 압축 | 육각 크림프 |
| 케이블 인입 방향 | 측면 |
| 치수 | 길이: 176 mm |
| AWG | 26 - 8 |
| 단면적용 | 0.14 - 10 mm ² |
| 포장 단위 | 1 개 |
| 순 중량 | 0.4 |
| 총 무게 | 0.455 |

© Rittal 2025 2

특징

| 관세 번호 | 82032000 |
|------------|---------------|
| EAN | 4028177930964 |
| ETIM 9 | EC000168 |
| ETIM 8 | EC000168 |
| ECLASS 8.0 | 21043811 |

© Rittal 2025 3