

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4054.003 크림핑 플라이어

상태: 2026. 2. 27 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4054.003 - 크림핑 플라이어 페룰 단자용

DIN 46228 제1부에 따라 절연 칼라 없는 종단 페룰 및 DIN 46228 제4부에 따라 절연 칼라 있는 종단 페룰의 가공을 위한 사각 또는 육각 압착용 크림핑 플라이어.

## 특징

주문 번호	AS 4054.003
버전	직선형
제품 설명	DIN 46228 제1조에 따른 절연 칼라 없는 페룰 단자 및 DIN 46228 제4조에 따른 절연 칼라가 있는 페룰 단자를 가공하기 위한 용도.
장점	큰 도체 단면적에서 최소한의 힘 소비 일정한 고품질 압착 해제 가능한 잠금 시스템 자동 조정식
재료	고품질 특수 공구강
표면 처리	무광택, 크롬 도금
색상	손잡이: 진회색 및 리탈 파워 분홍색
압축	육각 크림프
케이블 인입 방향	측면
치수	길이: 176 mm
AWG	26 - 8
단면적용	0.14 - 10 mm <sup>2</sup>
포장 단위	1 개
순 중량	0.4 kg
총 무게	0.455 kg

## 특징

---

관세 번호	82032000
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811
제품 설명	AS crimping tool, hexagon, for cross-section 0.14 – 10 mm <sup>2</sup>

---