

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3301.392

공기 덕트

상태: 2026. 2. 8 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3301.392 - 공기 덕트 측면 공기 유도용

측면에 공기 흡입구가 있는 스위치에 찬 공기를 공급하기 위한 용도.

특징

| | |
|--------|---|
| 주문 번호 | SK 3301.392 |
| 제품 설명 | 공기 덕트, 패시브, 측면에 공기 흡입구가 있는 19"(482.6mm) IT 장치에 찬 공기를 공급하기 위한 용도. 공기 덕트를 통한 공기 흐름의 효과적인 방향 전환과 공기 유도 플레이트를 이용한 장착 레벨 주변을 둘러싼 컨테인먼트와 함께 사용. |
| 장점 | 측면 공기 유도로 19"(482.6mm) IT 장치에 공기를 더 잘 공급하기 위한 용도 통합형 멤브레인 그로밋으로 뒤쪽을 향해 케이블을 인입 가능 깊이 조절 가능 |
| 재료 | 강판 |
| 표면 처리 | 분사 도장 |
| 색상 | RAL 9005 |
| 제공 범위 | 공기 덕트 19"(482.6mm) 장착 앵글에 고정하기 위한 어댑터 공기 유도 플레이트 내 남아있는 수직 개방부의 커버를 위한 자기 테이프 |
| 설치 옵션 | TS IT용 19"(482.6mm) 장착 앵글 TS IT용 19"(482.6mm) 장착 프레임 19"(482.6mm) 장착 앵글(스탠다드)용 |
| 조립 설명서 | 전방 19"(482.6mm) 설치 레벨에만 장착 가능 공기 유도 플레이트의 수직 19"(482.6mm) 개구 영역에서만 장착 가능 |
| 치수 | 높이: 2 U |

특징

| | |
|-----------------|--|
| 적합한: | 인클로저 유형: TS IT VX IT 폭: 800 mm |
| 포장 단위 | 1 개 |
| 순 중량 | 1.55 |
| 총 무게 | 1.8 |
| PCF/VE(크래들-게이트) | 6.9 kg CO2 eq (Cat B) |
| PCF 등급 관련 참고 사항 | 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트) |
| 관세 번호 | 73269098 |
| EAN | 4028177716612 |
| ETIM 9 | EC011217 |
| ETIM 8 | EC011217 |
| ECLASS 8.0 | 22410601 |
