

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3301.392

공기 덕트

상태: 2026. 5. 12 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3301.392 - 공기 덕트 측면 공기 유도용

측면에 공기 흡입구가 있는 스위치에 찬 공기를 공급하기 위한 용도.

특징

주문 번호	SK 3301.392
제품 설명	공기 덕트, 패시브, 측면에 공기 흡입구가 있는 19"(482.6mm) IT 장치에 찬 공기를 공급하기 위한 용도. 공기 덕트를 통한 공기 흐름의 효과적인 방향 전환과 공기 유도 플레이트를 이용한 장착 레벨 주변을 둘러싼 컨테이너면트와 함께 사용.
장점	측면 공기 유도로 19"(482.6mm) IT 장치에 공기를 더 잘 공급하기 위한 용도 통합형 멤브레인 그로밋으로 뒤쪽을 향해 케이블 인입 가능 깊이 조절 가능
재료	강판
표면 처리	분사 도장
색상	RAL 9005
제공 범위	공기 덕트 19"(482.6mm) 장착 앵글에 고정하기 위한 어댑터 공기 유도 플레이트 내 남아있는 수직 개방부의 커버를 위한 자기 테이프
설치 옵션	TS IT용 19"(482.6mm) 장착 앵글 TS IT용 19"(482.6mm) 장착 프레임 19"(482.6mm) 장착 앵글(스탠다드)용
조립 설명서	전방 19"(482.6mm) 설치 레벨에만 장착 가능 공기 유도 플레이트의 수직 19"(482.6mm) 개구 영역에서만 장착 가능
치수	높이: 2 U

특징

적합한:	인클로저 유형: TS IT VX IT 폭: 800 mm
포장 단위	1 개
순 중량	1.55 kg
총 무게	1.8 kg
PCF/VE(크래들-게이트)	6.9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	73269098
ETIM 9	EC011217
ETIM 8	EC011217
ECLASS 8.0	22410601
제품 설명	SK Air duct, for side air flow, 2 U, depth-variable 275 - 418 mm, sheet steel, RAL 9005