

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4054.030

## Flex 크림핑 플라이어

상태: 2026. 6. 2 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4054.030 - Flex 크림핑 플라이어 페룰 단자용

DIN 46228 제1조에 따른 절연 칼라 없는 페룰 단자 및 DIN 46228 제4조에 따른 절연 칼라가 있는 페룰 단자를 가공하기 위한 용도.



## 특징

|           |   |
|-----------|---|
| 주문 번호     | AS 4054.030   |
| 버전        | 직선형   |
| 제품 설명     | DIN 46228 제1조에 따른 절연 칼라 없는 페룰 단자 및 DIN 46228 제4조에 따른 절연 칼라가 있는 페룰 단자를 가공하기 위한 용도.               |
| 장점        | 회전식 헤드를 이용해 페룰 단자를 전면 또는 측면 고정<br>큰 도체 단면적에서 최소한의 힘 소비<br>일정한 고품질 압착<br>해제 가능한 잠금 시스템<br>자동 조정식 |
| 재료        | 고품질 특수 공구강  |
| 표면 처리     | 연마, 검은색, 무광   |
| 색상        | 손잡이: 진회색 및 리탈 파워 분홍색  |
| 압축        | 사다리꼴 크림프  |
| 케이블 인입 방향 | 전면 및 측면   |
| 치수        | 길이: 180 mm  |
| AWG       | 26 - 8  |

## 특징

|            |   |
|------------|---|
| 단면적용       | 0.14 - 10 mm <sup>2</sup>   |
| 포장 단위      | 1 개   |
| 순 중량       | 0.35 kg   |
| 총 무게       | 0.388 kg  |
| 관세 번호      | 82032000  |
| ETIM 9     | EC000168  |
| ETIM 8     | EC000168  |
| ECLASS 8.0 | 21043811  |
| 제품 설명      | AS crimping tool for cross-section 0.14 – 10 mm <sup>2</sup> , rotating head, trapezoidal crimp |