

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.315

스트리퍼

상태: 2026. 5. 26 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.315 - 스트리퍼

케이블 및 도체의 스트리핑을 위한 용도. 자동 조정식, 인체공학적 손잡이 포함, 스트리핑 블레이드 교체 가능.

특징

주문 번호	AS 4054.315
버전	각진형
제품 설명	케이블 및 도체의 피복 탈피를 위한 용도. 자동 조정식, 인체공학적 손잡이 포함, 피복 탈피 블레이드 교체 가능.
장점	스트리핑 길이에 대해 유연하게 조정 가능한 스톱퍼 실용적으로 통합된 와이어 커터 다양한 절연체 및 도체 직경에 대한 자동 조정 메커니즘 모든 플라이어 유형에 호환되는 다이는 빠르고 손쉽게 교체 가능 미끄럼 방지 연성부가 있는 2 개의 손잡이
색상	손잡이: 진회색 및 리탈 파워 분홍색
치수	길이: 168 mm
AWG	34 - 8
단면적용	0.02 - 10 mm ²
포장 단위	1 개
순 중량	0.2 kg
총 무게	0.218 kg
관세 번호	82032000
ETIM 9	EC002109
ETIM 8	EC002109

특징

ECLASS 8.0

21043706

제품 설명

AS wire stripper, angled, for cross-section 0.02 – 10 mm²