

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.216

원형 천공기

상태: 2026. 5. 29 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.216 - 원형 천공기 강판용

원형 컷아웃 천공을 위한 용도

특징

주문 번호	AS 4055.216
버전	절단 팁 3개 포함
제공 범위	다이 펀치 볼 베어링이 없는 텐션 스크루
가공 가능한 재료	강판
가공 가능한 강판 최대 재료 두께	2 mm
천공 Ø	16.2 mm
적합한 나사	M16
참고 사항	렌치로 조작할 때 볼 베어링이 있는 텐션 스크루를 사용해야 함 기타 치수는 스테인리스 스틸 원형 분할식 천공기 참조
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.661
텐션 스크루(Ø x 길이)	9.5 x 50 mm
유압장치 텐션 스크루 Ø	9.5 mm 19 mm
포장 단위	1 개
순 중량	0.077 kg
총 무게	0.093 kg
관세 번호	82073010

특징

ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047
제품 설명	Sheet metal punch round Ø 16,2 mm
