

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3303.100

## 벽면 장착형 냉각 장치

상태: 2026. 4. 4 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3303.100 - 벽면 장착형 냉각 장치 기본 컨트롤러 포함

월 마운팅 냉각 장치로 표준 통합형 기본 컨트롤러가 장착되어 있으며 500W ~ 4,000W의 출력 등급을 지니고, 콘덴서와 전자 응축물 증발 시스템에 나노 코팅이 되어 있습니다.



## 특징

주문 번호	SK 3303.100
재료	강판
제공 범위	배선을 완료하여 즉시 연결 가능 천공 형판 조립 부품
DIN EN 14511에 준하는 총 냉각 출력	냉각 출력 L35 L35/50 Hz: 500 W 냉각 출력 L35 L35/60 Hz: 610 W 냉각 출력 L35 L50/50 Hz: 280 W 냉각 출력 L35 L50/60 Hz: 350 W
정격 작동 전압	230V, 1~, 50Hz/60Hz
정격 전류최대	50Hz의 경우: 2.6 A 60Hz의 경우: 2.6 A
시동 전류(최대)	50Hz의 경우: 5.1 A 60Hz의 경우: 6.4 A
공기 처리 능력(자유 기류 상태)	외부 순환회로: 345 m <sup>3</sup> /h 내부 순환: 310 m <sup>3</sup> /h

## 특징

에너지 효율 계수(EER) 50/60Hz L35 L35	냉각 계수 L35 L35 (EER) 50 Hz: 1.4
버전	벽면 장착형
치수	폭: 280 mm 높이: 550 mm 깊이: 210 mm
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	외부 순환 회로 IP 34 내부 순환 회로 IP 54
냉각제/냉매	냉각제: R134a 수량: 0.17 kg
온도 조절	베이직 컨트롤러(공장 설정값 +35 °C)
작동 온도 범위	20 °C...55 °C
설정값 범위	30 °C...55 °C
정격 출력 Pel	소비 동력 L35 L35/50 Hz: 36 W 소비 동력 L35 L35/60 Hz: 380 W 소비 동력 L35 L50/50 Hz: 420 W 소비 동력 L35 L50/60 Hz: 390 W
사전 차단 퓨즈	자동 차단기/퓨즈 안전 잠금장치: 10 A
포장 단위	1 개
순 중량	17 kg
총 무게	17.7 kg
관세 번호	84158200
ECLASS 8.0	27180704
제품 설명	SK RTT 벽면 장착형 냉각 장치, 500W, 230V, 베이직 컨트롤러

# 승인

---

승인	UL + C-UL (listed) UR + C-UR (recognized)
----	--

---

설명	적합성 인증 적합성 인증 UK
----	---------------------