Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.







AS 4055.232 원형 천공기

상태: 2025. 11. 3 (원천: rittal.com/kr-ko)



AS 4055.232 - 원형 천공기 강판용

원형 컷아웃 천공을 위한 용도

특징

주문 번호	AS 4055.232
버전	절단 팁 3개 포함
제공 범위	다이
	펀치
	볼 베어링이 없는 텐션 스크루
가공 가능한 재료	강판
가공 가능한 강판 최대 재료 두께	2 mm
천공 Ø	32.5 mm
적합한 나사	M32
참고 사항	렌치로 조작할 때 볼 베어링이 있는 텐션 스크루를 사용해야 함
	기타 치수는 스테인리스 스틸 원형 분할식 천공기 참조
Suitable for hydraulic bolt order	4055.661
number	
텐션 스크루(Ø x 길이)	9.5 x 50 mm
유압장치 텐션 스크루 Ø	9.5 mm
	19 mm
포장 단위	1 개
순 중량	0.219
+ 0 - 11	0.242
총 무게	

© Rittal 2025 2

특징

EAN	4028177808270
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047

© Rittal 2025 3