

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3303.130

### 벽면 장착형 냉각 장치

상태: 2025. 12. 20 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SK 3303.130 - 벽면 장착형 냉각 장치 기본 컨트롤러 포함

월 마운팅 냉각 장치로 표준 통합형 기본 컨트롤러가 장착되어 있으며 500W ~ 4,000W의 출력 등급을 지니고, 콘덴서와 전자 응축물 증발 시스템에 나노 코팅이 되어 있습니다.



## 특징

주문 번호	SK 3303.130
재료	강판
제공 범위	배선을 완료하여 즉시 연결 가능 천공 형판 조립 부품
DIN EN 14511에 준하는 총 냉각 출력	냉각 출력 L35 L35/50 Hz: 500 W 냉각 출력 L35 L35/60 Hz: 610 W 냉각 출력 L35 L50/50 Hz: 280 W 냉각 출력 L35 L50/60 Hz: 310 W
정격 작동 전압	230V, 1~, 50Hz/60Hz
정격 전류최대	50Hz의 경우: 2.6 A 60Hz의 경우: 2.6 A
시동 전류(최대)	50Hz의 경우: 5.1 A 60Hz의 경우: 6.4 A
공기 처리 능력(자유 기류 상태)	외부 순환회로: 345 m <sup>3</sup> /h 내부 순환: 310 m <sup>3</sup> /h

## 특징

에너지 효율 계수(EER) 50/60Hz L35 냉각 계수 L35 L35 (EER) 50 Hz: 1.4

L35

버전 벽면 장착형

치수 폭: 280 mm  
높이: 550 mm  
깊이: 210 mm

EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP 외부 순환 회로 IP 34  
내부 순환 회로 IP 54

냉각제/냉매 냉각제: R134a  
수량: 0.17 kg  
지구온난화지수(GWP): 1,430  
CO2 당량(CO2e): 0.24 t

온도 조절 베이직 컨트롤러(공장 설정값 +35 °C)

작동 온도 범위 20 °C...55 °C

설정값 범위 30 °C...55 °C

정격 출력 Pel 소비 동력 L35 L35/50 Hz: 360 W  
소비 동력 L35 L35/60 Hz: 380 W  
소비 동력 L35 L50/50 Hz: 465 W  
소비 동력 L35 L50/60 Hz: 490 W

사전 차단 퓨즈 자동 차단기/퓨즈 안전 잠금장치: 10 A

포장 단위 1 개

EAN 4028177610453

ECLASS 8.0 27180704

## 승인

# 승인

---

인증서

EAC

Ex

---

설명

적합성 인증

적합성 인증 UK