

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4055.240**

**원형 천공기**

상태: 2025. 12. 18 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.240 - 원형 천공기 강판용

원형 컷아웃 천공을 위한 용도

## 특징

주문 번호	AS 4055.240
버전	절단 팁 3개 포함
제공 범위	다이 펀치 볼 베어링이 없는 텐션 스크루
가공 가능한 재료	강판
가공 가능한 강판 최대 재료 두께	3 mm
천공 Ø	40.5 mm
적합한 나사	M40
참고 사항	렌치로 조작할 때 볼 베어링이 있는 텐션 스크루를 사용해야 함 기타 치수는 스테인리스 스틸 원형 분할식 천공기 참조
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663
텐션 스크루(Ø x 길이)	19 x 55 mm
유압장치 텐션 스크루 Ø	19 mm
포장 단위	1 개
순 중량	0.522
총 무게	0.554
관세 번호	82073010
EAN	4028177808300

## 특징

---

ETIM 9	EC000156
--------	----------

---

ETIM 8	EC000156
--------	----------

---

ECLASS 8.0	21049047
------------	----------