### Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SK 3305.100 벽면 장착형 냉각 장치

상태: 2025. 11. 17 (원천: rittal.com/kr-ko)



#### SK 3305.100 - 벽면 장착형 냉각 장치 기본 컨트롤러 포함

월 마운팅 냉각 장치로 표준 통합형 기본 컨트롤러가 장착되어 있으며 500W ~ 4,000W의 출력 등급을 지니고, 콘덴서와 전자 응측물 증발 시스템에 나노 코팅이 되어 있습니다.

#### 특징

주문 번호	SK 3305.100
재료	강판
제공 범위	배선을 완료하여 즉시 연결 가능
	천공 형판
	조립 부품
DIN EN 14511에 준하는 총 냉각 출력	냉각 출력 L35 L35/50 Hz: 1,500 W
	냉각 출력 L35 L35/60 Hz: 1,510 W
	냉각 출력 L35 L50/50 Hz: 1,230 W
	냉각 출력 L35 L50/60 Hz: 1,250 W
정격 작동 전압	230V, 1~, 50Hz/60Hz
정격 전류최대	50Hz의 경우: 6 A
	60Hz의 경우: 6.5 A
시동 전류(최대)	50Hz의 경우: 22 A
	60Hz의 경우: 24 A
공기 처리 능력(자유 기류 상태)	외부 순환회로: 900 m³/h
	내부 순환: 800 m³/h
에너지 효율 계수(EER) 50/60Hz L35 L35	냉각 계수 L35 L35 (EER) 50 Hz: 1.5
 버전	벽면 장착형

© Rittal 2025 2

# 특징

치수	폭: 400 mm
	높이: 950 mm
	깊이: 260 mm
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	외부 순환 회로 IP 34
	내부 순환 회로 IP 54
냉각제/냉매	냉각제: R134a
	수량: 0.6 kg
온도 조절	베이직 컨트롤러(공장 설정값 +35 °C)
작동 온도 범위	20 °C55 °C
설정값 범위	30 °C55 °C
정격 출력 Pel	소비 동력 L35 L35/50 Hz: 975 W
	소비 동력 L35 L35/60 Hz: 1,125 W
	소비 동력 L35 L50/50 Hz: 1,125 W
	소비 동력 L35 L50/60 Hz: 1,285 W
사전 차단 퓨즈	자동 차단기/퓨즈 안전 잠금장치: 16 A
포장 단위	1 개
순 중량	38.95
총 무게	44
관세 번호	84158200
EAN	4028177322967
ECLASS 8.0	27180704

# 승인

승인	UL + C-UL (listed)

© Rittal 2025 3

#### 승인

인증서	EAC	
설명	적합성 인증	
	적합성 인증 UK	

© Rittal 2025 4