

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**CM 5001.083**

**케이블 클램프 레일**

상태: 2026. 5. 23 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CM 5001.083 - 케이블 클램프 레일 C 섹션, 장착 플레이트용, VX, TS, VX SE, TP용

케이블 인입 시 당김 완화용으로 사용. 케이블 클램프 레일의 길이는 장착 플레이트 폭에 맞춰져 있음. 제공 범위에 포함되어 있는 장착 브라킷을 사용하면 장착 플레이트에 세 가지 서로 다른 방식으로 설치할 수 있음.

## 특징

주문 번호	CM 5001.083
제품 설명	케이블 인입 시 당김 완화용으로 사용. 케이블 클램프 레일의 길이는 장착 플레이트 폭에 맞춰져 있음. 제공 범위에 포함되어 있는 장착 브라킷을 사용하면 장착 플레이트에 세 가지 서로 다른 방식으로 설치할 수 있음.
재료	강판
표면 처리	아연도금
제공 범위	고정 브라킷 2개 및 고정 스크류 포함
설치 옵션	마운팅 플레이트에서 23mm 떨어진 위치에 똑바로 세워 설치 마운팅 플레이트에서 10mm 떨어진 위치에 똑바로 세워 설치 마운팅 플레이트에 경사지게 설치
VX 베이스/주추 설치 옵션	베이스/주추 코너 피스에 조립 시 베이스/주추 너비/깊이 1200mm, 내부 육각 원형 태핑 스크류와 함께 사용
VX 베이스/주추 설치 옵션, 스테인리스 스틸	베이스/주추 너비 1200mm, 내부 육각 원형 스크류 M6 및 너트 M6와 함께 사용
적합한:	VX 베이스/주추 시스템 베이스/주추 시스템 VX, 스테인리스 스틸
치수	길이: 1,099 mm

# 특징

적합한:	인클로저 유형: VX TS VX SE TP 폭: = 1,200 mm
폭에 적합	1,200 mm
포장 단위	1 개
순 중량	0.93 kg
총 무게	1.14 kg
PCF/VE(크래들-게이트)	1.7 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	73269098
ETIM 9	EC000322
ETIM 8	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
제품 설명	CM 케이블 클램프 레일 C 섹션, 장착 플레이트용, TS, VX SE, TP 전용, 너비(W): 1200mm