

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.004

공기 유도 플레이트

상태: 2026. 2. 9 (원천: [rittal.com/kr-ko](#))



DK 5302.004 - 공기 유도 플레이트 VX IT 19"(482.6mm) 장착 앵글(다이나믹)용

통로 봉쇄 또는 LCP 시스템의 사용 시 인클로저 내 냉/온 영역의 분리를 위해 사용.



특징

| | |
|-------|--|
| 주문 번호 | DK 5302.004 |
| 제품 설명 | 공조의 에너지 효율을 효과적으로 향상시키기 위한 용도. |
| 장점 | 외부 장착 레벨에 설치된 레일 시스템의 경우 충돌 없는 분할을 위한 수직 브러시 스트립. |
| 사용 영역 | 통로 차폐 또는 LCP 시스템 사용 시 인클로저 내 냉/온 영역의 분리를 위해 사용. |
| 재료 | 강판 가림 패널: 플라스틱, UL 94-HB, 무할로겐 브러시 스트립: 플라스틱, UL 94-HB |
| 표면 처리 | 분사 도장 |
| 색상 | RAL 9005 |
| 제공 범위 | 수직 트림 패널 2개 수평 트림 패널 2개 브러시 스트립 4개 셀 PU 밸포 피스 4개 조립 부품 |

특징

| | |
|-----------------|---|
| 조립 설명서 | 브러시 스트립이 있는 수직 트림 패널은 전방 및 후방 19"(482.6mm) 장착 앵글에서 격벽에 장착할 수 있음. 브러시 스트립이 있는 수평 트림 패널은 전면 19"(482.6mm) 장착 앵글에 만 장착할 수 있음. 구획 내에 통합된 19"(482.6mm) 장착 컷아웃은 함께 제공된 가림 패널로 막아둘 수 있으며 다른 확장 구성품을 설치하거나 케이블 라우팅을 위해 사용 가능. 제공 범위는 제품별로 다를 수 있음. |
| 적합한: | 폭: = 600 mm 높이: = 2,000 mm |
| 포장 단위 | 1 개 |
| 순 중량 | 1.92 |
| 총 무게 | 2.52 |
| PCF/VE(크래들-게이트) | 9.6 kg CO2 eq (Cat B) |
| PCF 등급 관련 참고 사항 | 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트) |
| 관세 번호 | 73269098 |
| EAN | 4028177955196 |
| E-Number Sweden | E7282576 |
| ETIM 9 | EC000331 |
| ECLASS 8.0 | 27189272 |