

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3311.011

팬 모듈

상태: 2025. 12. 14 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3311.011 - 팬 모듈 LCP 랙/인라인 CW용

냉각 출력 향상. 추가 장착을 통해 이중화를 이루거나 전기 소비 동력을 줄일 수 있음.



특징

주문 번호	SK 3311.011
제품 설명	냉각 출력을 높이기 위해 LCP에 개별 팬 모듈을 추가 장착할 수 있음. 추가 통합을 통해 이중화를 이루거나 LCP의 전기 전력 소비를 줄일 수 있음.
장점	작동 중 연결 가능 공구 없이 팬 모듈 교체
작동 원리	LCP에 팬 모듈을 설치하면 공기 흐름이 향상되고 이에 따라 각 버전의 냉각 능력이 향상됨. 냉각 능력이 충분한 경우, 팬 모듈을 추가하여 불필요한 공기 흐름을 개선하는데 사용할 수 있음. 필요한 풍량 이상으로 팬을 개조하면 팬이 더 낮은 속도로 작동하기 때문에 전기 에너지 소비를 줄일 수 있음. 장치의 소음 레벨도 크게 감소함.
색상	RAL 9005
제공 범위	팬 장치 1개 EC 팬 배선을 완료하여 즉시 연결 가능 조립 부품

특징

참고 사항

LCP SK 3311.130/.230/.530(최대 30kW) 표준형으로 팬 모듈 함께 제공
최대 냉각 출력 30kW를 달성하기 위해 고객/서비스 기사는 두 개의 팬 모
듈을 추가로 설치해야 합니다.

LCP SK 3311.130/.3311.260/.560(최대 55kW) 표준형으로 4개의 팬 모
듈 함께 제공
최대 냉각 출력 55kW를 달성하기 위해 고객/서비스 기사는 두 개의 팬 모
듈을 추가로 설치해야 합니다.

LCP SK 3311.540(최대 30kW) 표준형으로 2개 팬 모듈 함께 제공.
최대 냉각 출력 30kW를 달성하기 위해 고객/서비스 기사는 두 개의 팬 모
듈을 추가로 설치해야 합니다.

포장 단위

1 개

순 중량

6.851

총 무게

7.212

관세 번호

84145915

EAN

4028177688117

ETIM 9

EC000320

ETIM 8

EC000320

ECLASS 8.0

27180716

승인

설명

적합성 인증

적합성 인증 UK