Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





DK 5302.008 공기 유도 플레이트

상태: 2025. 11. 5 (원천: rittal.com/kr-ko)



DK 5302.008 - 공기 유도 플레이트 VX IT 19"(482.6mm) 장착 앵글(다이나믹)용

통로 봉쇄 또는 LCP 시스템의 사용 시 인클로저 내 냉/온 영역의 분리를 위해 사용.



특징

주문 번호	DK 5302.008
제품 설명	공조의 에너지 효율을 효과적으로 향상시키기 위한 용도.
장점	외부 장착 레벨에 설치된 레일 시스템의 경우 충돌 없는 분할을 위한 수직 브러시 스트립.
사용 영역	통로 차폐 또는 LCP 시스템 사용 시 인클로저 내 냉/온 영역의 분리를 위해 사용.
재료	강판 가림 패널: 플라스틱, UL 94-HB, 무할로겐 브러시 스트립: 플라스틱, UL 94-HB
표면 처리	분사 도장
색상	RAL 9005
제공 범위	수직 트림 패널 2개 수평 트림 패널 2개 브러시 스트립 4개 셀 PU 발포 피스 4개 조립 부품

© Rittal 2025

특징

조립 설명서	브러시 스트립이 있는 수직 트림 패널은 전방 및 후방 19"(482.6mm) 장착 앵글에서 격벽에 장착할 수 있음. 브러시 스트립이 있는 수평 트림 패널은 전면 19"(482.6mm) 장착 앵글에 만 장착할 수 있음. 구획 내에 통합된 19"(482.6mm) 장착 컷아웃은 함께 제공된 가림 패널로 막아둘 수 있으며 다른 확장 구성품을 설치하거나 케이블 라우팅을 위해 사 용 가능. 제공 범위는 제품별로 다를 수 있음.
적합한:	폭: = 600 mm 높이: = 2,450 mm
포장 단위	1 개
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.92
총 무게	2.52
PCF/VE(크래들-게이트)	9.6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	73269098
EAN	4028177955233
E-Number Sweden	E7282580
ETIM 9	EC000331
ECLASS 8.0	27189272

© Rittal 2025 3