

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3311.163

통로 차폐

상태: 2026. 2. 6 (원천: rittal.com/kr-ko)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3311.163 - 통로 차폐

도어 및 커버 구성품이 데이터 센터의 따뜻한 공기와 차가운 공기를 분리합니다. 이를 통해 온도 제어 효율성이 상승합니다. 온기 또는 냉기 통로 파티션으로도 사용할 수 있습니다.

특징

주문 번호	SK 3311.163
버전	도어 구성품
제품 설명	모니터링 창 및 슬라이딩 도어가 장착된 슬림형 도어 구성. 빛 투과율이 높은 합성 금속으로 된 안정된 루프 구성. 필요 시 안전유리 설치 가능. 통로 폭은 1200mm임.
장점	공조의 에너지 효율과 성능 향상 VX IT 인클로저 시스템과 완벽하게 호환되기 때문에 조립과 추후 설치가 간편함 기존 설비의 성능을 저렴한 비용으로 향상시키며 투자 주기가 교체 구입 때까지 연장됨
사용 영역	용도에 따라 CRAC 시스템이나 LCP 인라인이 있는 통로 차폐기를 온기 또는 냉기 통로의 차폐로 활용할 수 있음
작동 원리	통로 차폐는 도어와 루프 구성품 조합으로 데이터 센터 내 더운 공기와 찬 공기를 연속적으로 분리시킬 수 있음. 이러한 분리는 기존 공조 기술의 에너지 절감 및 효율성 향상과 관련한 기본요소임.
재료	강판, 분사 도장 루프 구성품: 폴리카보네이트
색상	RAL 7035
치수	폭: 3,600 mm 높이: 2,000 mm
적합한:	깊이: 1,200 mm

특징

참고 사항	분할형 랙 VX IT(주문 번호 531x.175, 531x.185)는 이 제품과 호환되지 않습니다. 대체 솔루션이 필요한 경우 당사에 문의하십시오.
포장 단위	1 개
순 중량	150
총 무게	150
관세 번호	94039910
EAN	4028177716933
ETIM 9	EC002525
ETIM 8	EC002525
ECLASS 8.0	27182102