


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5302.103

## 기본 장착 앵글, 19" (482.6mm)

상태: 2026. 7. 1 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5302.103 - 기본 장착 앵글, 19"(482.6mm) VX IT용

인치 단위의 장착 레벨을 구성하기 위한 용도 또는 인치 단위의 부분 설치에 적합. L자형 사양으로 19"(482.6mm) 시스템 천공에 직접 장착되면서 시중의 모든 서버 시스템 장착 키트의 직접적인 고정이 가능함.

## 특징

|       |  |
|-------|--|
| 주문 번호 | VX 5302.103  |
| 버전    | VX IT 19"(482.6mm) 장착 앵글(스탠다드)용  |
| 제품 설명 | 인치 단위의 장착 레벨을 구성하기 위한 용도 또는 인치 단위의 부분 설치에 적합. L자형 사양으로 19"(482.6mm) 시스템 천공에 직접 장착되면서 시중의 모든 서버 시스템 장착 키트의 직접적인 고정이 가능함.    |
| 장점    | 통합된 양방향 U 라벨<br>전면과 측면에서 U 피치 패턴에 통합된 시스템 천공, 배선을 구성하기 위한 케이블 라우팅 요소의 U 관련 장착 가능   |
| 기술 사양 | U 피치 패턴에서 측면 원형 및 사각 천공<br>장착 프레임이 있는 장착 레벨 내에서 등전위 본딩은 장착 요소를 통해 이루어짐<br>인치 단위의 장착용 천공, Standard EIA 310 E에 따른 U 중앙 장착 포함 |
| 사용 영역 | VX IT 인클로저 시스템 내에서 인치 단위의 장착 레벨 구성을 위한 용도  |
| 재료    | 강판, 2mm  |
| 표면 처리 | 초벌칠됨   |
| 색상    | RAL 9005   |
| 제공 범위 | 조립 부품  |
| 설치 위치 | 후면   |
| 설치 옵션 | 또는 21" ~ 24"의 설치폭, 선택된 장착 방식과 인클로저 크기에 따라 다름   |

## 특징

|                 |   |
|-----------------|---|
| 조립 설명서          | 고정을 위해서는 가로 지지대나 깊이 버팀대 또는 장착 브래킷과 결합해야 함<br>다양한 장착 옵션은 각 인클로저 치수에 따라 사용 가능   |
| 적합한:            | 높이: = 24 U<br>= 1,200 mm  |
| 포장 단위           | 2 개   |
| 순 중량            | 5 kg  |
| 총 무게            | 5.24 kg   |
| PCF/VE(크래들-게이트) | 19.9 kg CO2 eq (Cat B)  |
| PCF 등급 관련 참고 사항 | 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)   |
| 관세 번호           | 73269098  |
| ETIM 9          | EC002620  |
| ECLASS 8.0      | 27189261  |
| 제품 설명           | Mounting angles standard, 482.6 mm (19") for VX IT, to build an inch-based mounting level within the VX IT housing system, for enclosure height 24 U, sheet steel, 2 mm, primed, RAL 9005 |