

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.108

기본 장착 앵글, 19" (482.6mm)

상태: 2026. 6. 10 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.108 - 기본 장착 앵글, 19"(482.6mm) VX IT용

인치 단위의 장착 레벨을 구성하기 위한 용도 또는 인치 단위의 부분 설치에 적합. L자형 사양으로 19"(482.6mm) 시스템 천공에 직접 장착되면서 시중의 모든 서버 시스템 장착 키트의 직접적인 고정이 가능함.

특징

주문 번호	VX 5302.108
버전	VX IT 19"(482.6mm) 장착 앵글(스탠다드)용
제품 설명	인치 단위의 장착 레벨을 구성하기 위한 용도 또는 인치 단위의 부분 설치에 적합. L자형 사양으로 19"(482.6mm) 시스템 천공에 직접 장착되면서 시중의 모든 서버 시스템 장착 키트의 직접적인 고정이 가능함.
장점	통합된 양방향 U 라벨 전면과 측면에서 U 피치 패턴에 통합된 시스템 천공, 배선을 구성하기 위한 케이블 라우팅 요소의 U 관련 장착 가능
기술 사양	U 피치 패턴에서 측면 원형 및 사각 천공 장착 프레임이 있는 장착 레벨 내에서 등전위 본딩은 장착 요소를 통해 이루어짐 인치 단위의 장착용 천공, Standard EIA 310 E에 따른 U 중앙 장착 포함
사용 영역	VX IT 인클로저 시스템 내에서 인치 단위의 장착 레벨 구성을 위한 용도
재료	강판, 2mm
표면 처리	초벌칠됨
색상	RAL 9005
제공 범위	조립 부품
설치 위치	전면
설치 옵션	또는 21" ~ 24"의 설치폭, 선택된 장착 방식과 인클로저 크기에 따라 다름

특징

조립 설명서	고정을 위해서는 가로 지지대나 깊이 버팀대 또는 장착 브래킷과 결합해야 함 다양한 장착 옵션은 각 인클로저 치수에 따라 사용 가능
적합한:	높이: = 47 U = 2,200 mm
포장 단위	2 개
순 중량	8.2 kg
총 무게	8.68 kg
PCF/VE(크래들-게이트)	33.1 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
제품 설명	Mounting angles standard, 482.6 mm (19") for VX IT, to build an inch-based mounting level within the VX IT housing system, for enclosure height 47 U, sheet steel, 2 mm, primed, RAL 9005