


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.160

장착 브래킷

상태: 2026. 5. 30 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.160 - 장착 브래킷 VX IT용 19"(482.6mm) 장착 앵글

VX IT 네트워크/서버 랙에 482.6mm(19인치) 마운팅 앵글을 장착하기 위한 마운팅 브라켓.

특징

주문 번호	VX 5302.160
버전	VX IT 19"(482.6mm) 장착 앵글(다이내믹)용
제품 설명	VX IT 네트워크/서버 인클로저에 인치 단위의 장착 앵글을 고정하기 위한 용도.
장점	장착 앵글의 등전위 본딩은 장착을 통해 직접 이루어짐
재료	강판
표면 처리	분사 도장
색상	RAL 9005
제공 범위	조립 부품
적합한:	폭: = 600 mm
포장 단위	4 개
순 중량	0.68 kg
총 무게	0.793 kg
PCF/VE(크래들-게이트)	3.1 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	73182900
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

특징

제품 설명

VX IT 19" 장착 앵글, 다이내믹, 인치 단위의 장착 앵글을 고정하기 위한 용도, VX IT 네트워크/서버 인클로저. 600mm 폭의 랙에서 프레임 구조에 직접 장착이 이루어짐

승인

설명

제조사 인증