

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.166

깊이 버팀심

상태: 2026. 2. 10 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.166 - 깊이 버팀심 19"(482.6mm) 장착 앵글용

서버 시스템용 장착 키트의 고정을 위한 L자형 장착 앵글.

특징

| | |
|--------|--|
| 주문 번호 | VX 5302.166 |
| 버전 | VX IT 19"(482.6mm) 장착 앵글(스탠다드)용 VX IT 19"(482.6mm) 장착 앵글(다이나믹)용 |
| 제품 설명 | 인치 단위의 장착 앵글을 수용하기 위한 용도. |
| 장점 | 특히 고중량 장치(최대 15,000N) 개선된 하중 분배로 안정성 향상 대칭 또는 비대칭 설치 가능 단면 비대칭(측면 오프셋) 설치에서 Liquid Cooling Unit(LCU)의 통합이 나 케이블 라우팅을 위한 더 많은 공간 21", 23" 또는 24" 부품으로 대체 설치하기 위한 인치 단위 장착 앵글의 통 합에 적합 |
| 재료 | 강판 |
| 표면 처리 | 분사 도장 |
| 색상 | RAL 9005 |
| 제공 범위 | 깊이 버팀대 조립 부품 |
| 조립 설명서 | 깊이 1000mm 이상, 폭 600mm 이상의 인클로저에 장착 앵글을 장착하려 면 추가로 VX IT용 서포트 레일이 필요함 |
| 적합한: | 인클로저 유형: VX IT, Standard VX IT, Dynamic 폭: = 600 mm 깊이: = 1,200 mm |

특징

| | |
|-----------------|--|
| 포장 단위 | 2 개 |
| 순 중량 | 3.5 |
| 총 무게 | 3.652 |
| PCF/VE(크래들-게이트) | 27.1 kg CO2 eq (Cat B) |
| PCF 등급 관련 참고 사항 | 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트) |
| 관세 번호 | 73269098 |
| EAN | 4028177955608 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |

승인

| | |
|----|--------|
| 설명 | 제조사 인증 |
|----|--------|
