


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.169

장착 브래킷

상태: 2026. 5. 23 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.169 - 장착 브래킷 VX IT용 19"(482.6mm) 장착 앵글

VX IT 19" 장착 앵글, 인치 단위의 장착 앵글을 고정하기 위, VX IT 네트워크/서버 인클로저.

특징

주문 번호	VX 5302.169
버전	VX IT 19"(482.6mm) 장착 앵글(스탠다드)용
장점	장착 앵글의 등전위 본딩은 장착을 통해 직접 이루어짐
재료	강판
표면 처리	분사 도장
색상	RAL 9005
제공 범위	조립 부품
적합한:	폭: = 800 mm
포장 단위	4 개
순 중량	1 kg
총 무게	1.194 kg
PCF/VE(크래들-게이트)	4.5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	73182900
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
제품 설명	VX IT 19인치 프로파일 레일용 장착 브래킷, 인치 단위 프로파일 레일 고정 용, 표준, VX IT 네트워크/서버 인클로저 내, 800mm 너비. 너비가 800mm인 랙의 경우 크로스바의 위아래에 장착이 이루어짐.

승인

설명

제조사 인증