Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





SK 3313.614 연결 도관

상태: 2025. 11. 16 (원천: rittal.com/kr-ko)



SK 3313.614 - 연결 도관

양쪽에 LCP/LCU를 기존 배관에 연결할 수 있게 해주는 연결 너트를 포함한 유연하고 절단 가능한 플렉시블 연결 도관.

특징

주문 번호	SK 3313.614
버전	랙 냉각 CW
제품 설명	물 연결 키트를 사용하여 LCU 냉각수를 고정된 현장 배관에 간단하게 연결할 수 있음. 호스 한편에는 90° 엘보가, 다른 한편에는 호스를 줄일 수 있는짧게 만드는 클램핑 쉘이 있습니다.
재료	강철 코일 및 패브릭 인서트가 있는 NBR(내부)
길이	2.5 m
물연결	G ¾" 암나사
작동 온도 범위	-30 °C70 °C
최대 허용 작동압(최대 P)	10 바
최대 허용 작동압(최대 P) 	2 개
포장 단위	2 개
포장 단위 	2 개 5.08
포장 단위 순 중량 총 무게	2 개 5.08 5.485
포장 단위 순 중량 총 무게 관세 번호	2 7H 5.08 5.485 39173200
포장 단위 순 중량 총 무게 관세 번호 EAN	2 7H 5.08 5.485 39173200 4028177983861

© Rittal 2025 2