

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3313.614

연결 도관

상태: 2026. 5. 13 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3313.614 - 연결 도관

양쪽에 LCP/LCU를 기존 배관에 연결할 수 있게 해주는 연결 너트를 포함한 유연하고 절단 가능한 플렉시블 연결 도관.

특징

주문 번호	SK 3313.614
버전	랙 냉각 CW
제품 설명	물 연결 키트를 사용하여 LCU 냉각수를 고정된 현장 배관에 간단하게 연결할 수 있음. 호스 한편에는 90° 엘보가, 다른 한편에는 호스를 줄일 수 있는 짧게 만드는 클램핑 헬이 있습니다.
재료	강철 코일 및 패브릭 인서트(내부)가 있는 NBR(내부)
길이	2.5 m
물 연결	G ¾" 암나사
작동 온도 범위	-30 °C...70 °C
최대 허용 작동압(최대 P)	10 바
포장 단위	2 개
순 중량	5.08 kg
총 무게	5.485 kg
관세 번호	39173200
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712
제품 설명	SK 연결 호스, LCU CW 3313.610용, 길이 2500mm