

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.400

슬라이딩 레일, 2U, 고정 설치

상태: 2026. 3. 16 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.400 - 슬라이딩 레일, 2U, 고정 설치 VX IT용

19" 고정 레벨에 조립하기 위해 사용

특징

주문 번호	DK 5501.400
제품 설명	부품의 고정 및 작동 중인 구성품의 통풍을 위한 시스템 드릴 구멍.
사용 영역	19"(482.6mm) 장착 레벨에 장착하기 위한 용도
재료	강판
표면 처리	아연도금
제공 범위	조립 부품
길이	150 mm
설치 옵션	19"(482.6mm) 장착 앵글(스탠다드)용 19"(482.6mm) 장착 앵글(다이나믹)용
부하량	300N, 정적
포장 단위	2 개
순 중량	0.62 kg
총 무게	0.703 kg
PCF/VE(크래들-게이트)	2.6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

특징

제품 설명

DK Slide rail, 2 U, D: 150 mm, 30 kg, static, For a 482.6 mm (19") attachment level, static installation, for 482.6 mm (19") system punchings