

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.885

TS IT 19" (482.6 mm) 장착 프레임 용 공기 유도 플레이트

상태: 2026. 5. 28 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.885 - TS IT 19" (482.6 mm) 장착 프레임 용 공기 유도 플레이트

통로 봉쇄 또는 LCP 시스템의 사용 시 인클로저 내 냉/온 영역의 분리를 위해 사용.



특징

주문 번호	DK 5501.885
제품 설명	외부 장착 레벨에 설치된 바 시스템의 경우 차단재의 충돌을 피하기 위해 둘레 전체에 브러시 스트립이 달려있음.
사용 영역	통로 차폐 또는 LCP 시스템 사용 시 인클로저 내 냉/온 영역의 분리를 위해 사용.
재료	강판 가림 패널: 플라스틱, UL 94-HB, 무할로겐 브러시 스트립: 플라스틱, UL 94-HB
표면 처리	분사 도장
색상	RAL 9005
제공 범위	수직 트림 패널 2개 수평 트림 패널 2개 브러시 스트립 4개 조립 부품 가림 패널 2개, 3U

특징

조립 설명서	브러시 스트립이 있는 수직 및 수평 트림 패널은 전방 및 후방 19"(482.6mm) 장착 프레임에서 격벽에 장착할 수 있음.
적합한:	폭: 800 mm 높이: 1,800 mm
포장 단위	1 개
순 중량	5.5 kg
총 무게	6 kg
관세 번호	73269098
ETIM 9	EC000331
ECLASS 8.0	27189272
제품 설명	DK Air baffle plate, WxH: 800x1800 mm, For TS IT 482.6 mm (19") mounting frames