

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5529.181

네트워크/서버 인클로저 TS IT

상태: 2025. 7. 9 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5529.181 - 네트워크/서버 인클로저 TS IT 통풍 도어 포함, 19"(482.6mm) 장착 프레임 포함

TS IT, 통풍형, 공조용. 최대 1500kg의 적재 용량에 맞는 19"(482.6mm) 장착 앵글이 있는 19"(482.6mm) 내부 설치, 다양한 치수에서 사용 가능.

특징

주문 번호	DK 5529.181
재료	강판 알루미늄
표면 처리	인클로저 프레임: 전착도장 내부 설치: 전착도장 도어 및 루프: 전착도장, 분체 코팅
General colour	RAL 7035
색상	인클로저 프레임 및 패널 : RAL 7035 내부 설치, 전면 통풍 그릴: RAL 9005

특징

제공 범위	도어 및 루프 플레이트가 있는 TS 8 인클로저 프레임 전방 알루미늄 강판 도어, 통풍 가능(천공형 통풍 면적 약 85%), 180° 경첩 전면 및 후면 잠금장치: 세미 실린더형 간편 손잡이 및 안전 잠금장치 3524 E 19"(482.6mm) 장착 프레임 2개, 전면 및 후면, 깊이 조절 가능 스페이서, 높이 50mm, 루프 플레이트에서 팬 컷아웃 위 루프 플레이트를 들어 올리기 위한 용도, 패시브 환기용(미장착 상태로 제공). 컷아웃이 없는 버전에는 필요하지 않음. 접지점을 통한 등전위화용 연결 액세서리(미 장착 상태로 제공) 19"(482.6mm) 체결 장치 12개, 1U, 전도성(미장착 상태로 제공) 별 모양 스크루 50개, 전도성(별도 동봉) IPPC 팔레트 루프 플레이트, 다분할형, 분리 가능, 횡방향 후면 케이블 인입부 및 팬 장착 플레이트용 가려진 컷아웃 포함 후방 강판 도어, 통풍형(천공형 통풍 면적 약 85%), 수직 분할, 180° 경첩
치수	폭: 600 mm 높이: 2,000 mm 깊이: 600 mm
높이 단위	42 U
높이 단위	42 U
전/후면 19"(482.6mm) 레벨측 장착 여유 공간	84 mm / 168 mm
레벨 간격(납품 시 상태)	345 mm
Design doors	통풍 가능
19"(482.6mm) 레벨 버전	장착 프레임, 19"(482.6mm)
부하량	15,000 N
참고 사항	설치 장소 및 방법에 따라 실제 적용시 도어 열림각이 다를 수 있음
기본 재료	알루미늄

특징

포장 단위	1 개
순 중량	67
총 무게	70
관세 번호	94032080
EAN	4028177706507
E-Number Sweden	E7239918
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

승인

승인	UL + C-UL (listed)
인증서	표면 처리
설명	적합성 인증