

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IW 6901.100

산업용 워크스테이션

상태: 2024. 5. 16 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IW 6901.100 - 산업용 워크스테이션

산업용 워크스테이션용 로어 인클로저, TS 8에 기반

특징

주문 번호	IW 6901.100
버전	작업판, 키보드 서랍, 디자인 도어, 후면 도어
재료	인클로저, 키보드 서랍, 디자인 도어, 후면 도어: 강판 작업판: 칩 보드(양면에 플라스틱(테두리)으로 적층)
표면 처리	인클로저: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
색상	인클로저, 작업판: RAL 7035 작업판 테두리: RAL 7015
제공 범위	안쪽에서 스크루로 체결된 측면 패널이 있는 인클로저, 글랜드 플레이트가 있는 베이스 플레이트, 수평 조절 다리 작업판, 키보드 서랍, 디자인 도어, 후면 도어 작업판, 폭x높이x깊이 610 x 38 x 645mm
치수	폭: 600 mm 높이: 1,000 mm 깊이: 645 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 54
보호 등급 NEMA	NEMA 12
포장 단위	1 개
중량/개수	91 kg
EAN	4028177305649
ETIM 7.0	EC002502
ECLASS 8.0	27180501

승인

설명

적합성 인증