
## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# IW 6902.980 장치 선반, 당김형

상태: 2025. 11. 15 (원천: rittal.com/kr-ko)



# IW 6902.980 - 장치 선반, 당김형 TS, VX SE, PC, IW용

수직 TS 인클로저 프로파일에 직접 장착, 인클로저 폭.

#### 특징

주문 번호	IW 6902.980
제품 설명	수직 TS 인클로저 섹션에 직접 조립.
사용 영역	수직 TS, VX SE 인클로저 섹션에 설치
재료	강판
색상	RAL 7015
제공 범위	다단 전개식 슬라이딩 레일 2개 포함
부하량	30kg 정적 표면 하중
참고 사항	장착 플에이트 미포함 인클로저용
설치면	폭: 465 mm
	깊이: 745 mm
적합한:	인클로저 유형: TS
	PC
	IW
	VX SE
	폭: = 600 mm
	깊이: = 800 mm
포장 단위	1 개
순 중량	8.393
총 무게	8.835
PCF/VE(크래들-게이트)	34.7 kg CO2 eq (Cat B)

© Rittal 2025 2

## 특징

PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	94039910
EAN	4028177289871
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025 3