

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7010.110

## 센서

상태: 2026. 5. 28 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7010.110 - 센서 CMC III, PDU, LCP, IoT 인터페이스용

캐비닛 내에서 주변 온도를 모니터링하기 위한 온도 센서.

## 특징

주문 번호	DK 7010.110
버전	온도 센서
장점	신속한 연결 및 플러그 앤 플레이를 통한 자동 인식 CAN-Bus 인터페이스를 통해 전원이 공급됩니다.
사용 영역	IT, 산업 및 설비 관리에서의 인클로저 모니터링. IT-영역의 인클로저, 룸 및 컨테이너의 모니터링.
작동 원리	센서는 인클로저에서 주변 온도를 모니터링함 CMC III 프로세싱 장치 또는 IoT 인터페이스를 통해 설정할 수 있음. 활발한 공기 흐름에서는 인클로저에 내장된 센서를 사용할 수 있고 활발한 공기 흐름이 없는 적용 영역에서는 함께 제공된 외부 NTC 센서를 연결해야 함 외부 감지기의 측정 범위: -40 °C ~ +80 °C
재료	플라스틱
표면 처리	전면: 매끄러움 인클로저: 텍스처 마무리
색상	RAL 9005
제공 범위	연결 케이블 및 커넥터가 있는 외부 온도 센서 NTC 센서, 길이 1.80m 최대 케이블 길이 2m
CAN-Bus에 연결	직접
인터페이스	2 x RJ45 CAN 버스 잭

## 특징

---

치수	폭: 80 mm 높이: 30 mm 깊이: 40 mm
작동 온도 범위	0 °C...55 °C
습도(비응축 상태)	0...95 %
포장 단위	1 개
순 중량	0.111 kg
총 무게	0.163 kg
관세 번호	90269000
ETIM 9	EC002627
제품 설명	DK 온도 센서, CAN 버스 인터페이스를 통한 연결, WHD: 80x30x40mm, RAL 9005

---

## 승인

---

승인	UL + C-UL (listed)
설명	적합성 인증

---