



SK 3361.610 - 벽면 장착형 냉각 장치 TopTherm Blue e 0.3

~ 4 kW

300W ~ 4000W 출력 등급의 에너지 효율적인 벽면 장착형 냉각 장치 Blue e, 통합 전기식 응축물 증발 시스템이 포함된 경우 1000W. 이상 “가로” 및 “평면” 특수 형식으로 제공.



특징

주문 번호	SK 3361.610
버전	벽면 장착형
장점	e-Comfort 컨트롤러가 있는 냉각 출력 500W 이상의 냉각 장치용 Blue e IoT의 어댑터를 통해 IoT 인터페이스와 네트워크 가능
재료	스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
색상	RAL 9007
제공 범위	소수성 RiNano 코팅 처리된 콘덴서 배선을 완료하여 즉시 연결 가능(플러그인 인서트 스트립) 천공 형판 조립 부품
DIN EN 14511에 준하는 총 냉각 출력	냉각 출력 L35 L35/60 Hz: 0.87 kW 냉각 출력 L35 L50/60 Hz: 0.51 kW
정격 작동 전압	115V, 1~, 60Hz
정격 전류최대	60Hz의 경우: 6.63 A

특징

시동 전류(최대)	60Hz의 경우: 11.5 A
공기 처리 능력(자유 기류 상태)	외부 순환회로: 480 m ³ /h 내부 순환: 600 m ³ /h
에너지 효율 계수(EER) 50/60Hz L35 L35	냉각 계수 L35 L35 (EER) 60 Hz: 1.58
버전	벽면 장착형
치수	폭: 280 mm 높이: 550 mm 깊이: 280 mm
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	외부 순환 회로 IP 34 내부 순환 회로 IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
냉각제/냉매	냉각제: R-513A 수량: 0.26 kg 지구온난화지수(GWP): 631 CO2 당량(CO2e): 0.16 t
온도 조절	e-컴포트 컨트롤러에 의한 조절(공장 설정값 +35 °C)
작동 온도 범위	10 °C...55 °C
Operating temperature max @60 Hz	52 °C
저장 온도 범위	-40 °C...70 °C
설정값 범위	20 °C...52 °C
정격 출력 Pel	소비 동력 L35 L35/60 Hz: 0.55 kW 소비 동력 L35 L50/60 Hz: 0.6 kW
최대 허용 작동압(최대 P)	28 바
사전 차단 퓨즈	자동 차단기/퓨즈 안전 잠금장치: 10 A

특징

품목 번호 관련 참고 사항:	회로차단기
포장 단위	1 개
순 중량	21.546 kg
총 무게	22.68 kg
관세 번호	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
제품 설명	SK 냉각 장치 Blue e, 벽면 장착형, 0.75 kW, 115V, 1~, 60Hz, 스테인리스 스틸, WHD: 280 x 550 x 280mm

승인

승인	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
설명	적합성 인증 Declaration of conformity - F-gas regulation 적합성 인증 UK