


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.110 CMC III 센서

상태: 2026. 7. 18 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.110 - CMC III 센서

CMC III 온도 센서

특징

주문 번호	DK 7030.110
버전	온도 센서
장점	신속한 연결 및 플러그 앤 플레이를 통한 자동 인식 CAN-Bus 인터페이스를 통해 전원이 공급됩니다.
사용 영역	IT, 산업 및 설비 관리에서의 인클로저 모니터링. IT-영역의 인클로저, 룸 및 컨테이너의 모니터링.
작동 원리	CMC III 프로세싱 장치 또는 IoT 인터페이스를 통해 설정할 수 있음. CMC III 온도 센서는 인클로저에서 주위 온도를 모니터링함 활발한 공기 흐름에서는 인클로저에 내장된 센서를 사용할 수 있고 활발한 공기 흐름이 없는 적용 영역에서는 함께 제공된 외부 NTC 센서를 연결해야 함 외부 감지기의 측정 범위: -40 °C ~ +80 °C
재료	플라스틱 전면: 매끄러움 인클로저: 텍스처 마무리
색상	전면: RAL 9005 인클로저: RAL 7035
제공 범위	센서 장착 플레이트 조립 부품 연결 케이블 및 커넥터가 있는 외부 온도 센서 NTC 센서, 길이 1.80m 최대 케이블 길이 2m

특징

CAN-Bus에 연결	직접
인터페이스	2 x RJ45 CAN 버스 잭
IoT 인터페이스당 기기 개수(최대)	32
PU 콤팩트 기기 개수(최대)	4
PU 기기 개수(최대)	32
PDU 기기 개수(최대)	16
측정 방법	내장형 NTC-저항 외장형 NTC-저항
치수	폭: 80 mm 높이: 30 mm 깊이: 40 mm
작동 온도 범위	0 °C...55 °C
습도(비응축 상태)	5...95 %
포장 단위	1 개
순 중량	0.18 kg
총 무게	0.18 kg
PCF/VE(크래들-게이트)	0.8 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	90269000
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
제품 설명	DK CMC III Temperature sensor, WHD: 80x28x40 mm

승인

승인	UL + C-UL (listed)
설명	제조사 인증 적합성 인증