

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.111 CMC III 센서

상태: 2026. 7. 21 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.111 - CMC III 센서

CMC III 온도/습도센서



특징

주문 번호	DK 7030.111
버전	온도/습도센서
제품 설명	"CMC III 센서는 물리 환경을 모니터링 하는데 사용하며 CAN 버스 연결 케이블인 RJ45로 PU에 직접 연결할 수 있음. 더불어 CMC III 센서는 버스로서 서로 연결할 수 있음.
장점	신속한 연결 및 플러그 앤 플레이를 통한 자동 인식 CAN-Bus 인터페이스를 통해 전원이 공급됩니다.
사용 영역	IT, 산업 및 설비 관리에서의 인클로저 모니터링. IT-영역의 인클로저, 룸 및 컨테이너의 모니터링.
작동 원리	CMC III 프로세싱 장치 또는 IoT 인터페이스를 통해 설정할 수 있음. CMC III 온도 센서/습도 센서는 인클로저에서 주위 온도와 습도를 모니터링함 센서에는 내장형 온도 센서와 내장형 습도 센서가 있음
재료	플라스틱 전면: 매끄러움 인클로저: 텍스처 마무리
색상	전면: RAL 9005 인클로저: RAL 7035

특징

제공 범위	센서 장착 플레이트 조립 부품 온도/습도센서
CAN-Bus에 연결	직접
인터페이스	2 x RJ45 CAN 버스
IoT 인터페이스당 기기 개수(최대)	32
PU 콤팩트 기기 개수(최대)	4
PU 기기 개수(최대)	32
PDU 기기 개수(최대)	16
측정 방법	온도 센서-칩 습도 센서-칩
치수	폭: 80 mm 높이: 30 mm 깊이: 40 mm
작동 온도 범위	0 °C...55 °C
습도(비응축 상태)	5...95 %
포장 단위	1 개
순 중량	0.1 kg
총 무게	0.16 kg
PCF/VE(크래들-게이트)	0.8 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	90268020
ETIM 9	EC002627

특징

ECLASS 8.0	27189253
제품 설명	DK CMC III Temperature/humidity sensor, WHD: 80x28x40 mm

승인

승인	UL + C-UL (listed)
설명	제조사 인증 적합성 인증