## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# SK 3378.300 액체 냉각 패키지

상태: 2025. 12. 14 (원천: rittal.com/kr-ko)



## SK 3378.300 - 액체 냉각 패키지 LCP 랙 산업용

열반 인클로저 시스템 VX25 내 공기 대 물 열교환기. 600 또는 800mm 깊이 및 2000mm 높이 VX25 인클로저에 적합. 양쪽 측면에 각 5kW 또는 한 면에 10kW의 공기 배출 가능. 장치 상/하부에 유연한 급배수 연결 가능.

#### 특징

주문 번호	SK 3378.300
버전	물 운반 부, 구리/황동(Cu/CuZn)
제품 설명	열반 인클로저 시스템 VX25 내 공기 대 물 열교환기. 600 또는 800mm 깊이 및 2000mm 높이 VX25 인클로저에 적합. 양쪽 측면에 각 5kW 또는 한면에 10kW의 공기 배출 가능. 장치 상/하부에 유연한 급배수 연결 가능.
색상	RAL 7035
제공 범위	바로 연결 가능한 냉각 장치, 단자 스트립에 연결 디스플레이가 있는 전면 도어 후면 패널 다국어 버전으로 문서화
총 냉각 출력	2000l/h 경우 L 35 W 10: 9.5 kW
정격 작동 전압	230V, 1~, 50Hz/60Hz
정격 출력 Pel	50Hz의 경우: 350 W 60Hz의 경우: 350 W
정격 전류최대	50Hz의 경우: 2.65 A 60Hz의 경우: 2.62 A
최대 허용 작동압(최대 P)	1 - 6바
연결 타입, 전기의	연결 터미널
가동 주기	100 %

© Rittal 2025 2

# 특징

냉매	물(기술 자료는 인터넷 홈페이지 참조)
물 유입 온도	7 °C30 °C
물 연결	G ¾" 암나사
	e-컴포트 컨트롤러에 의한 조절(공장 설정값 +35 °C)
작동 온도 범위	5 °C70 °C
참고 사항	측면 스크루 체결을 통한 열반 가능
치수	폭: 300 mm 높이: 2,000 mm 깊이: 600 mm
소음 수준	60 dB(A)
사전 차단 퓨즈	자동 차단기/퓨즈 안전 잠금장치: 4 A
설정값 범위	20 °C55 °C
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 55
포장 단위	1 개
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	111.5
총 무게	121.5
	84158300
EAN	4028177958265
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712

© Rittal 2025 3

### 승인

승인	UL + C-UL (listed)
설명	적합성 인증

© Rittal 2025 4