

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7240.301

콘센트 스트립

상태: 2025. 6. 14 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7240.301 - 콘센트 스트립 전원 측정 포함

연결된 전기 소모장치의 소비 전력 측정용, 2개 핀 패턴: "접지 핀" 및 "소켓 C13", 다양한 조립 방법

특징

주문 번호	DK 7240.301
제품 설명	통합형 디스플레이가 있는 콘센트 스트립 7x CEE 7/3(유형 F - 절연 접지 소켓)은 연결된 모든 소모장치의 에너지 소비를 측정함. 482.6mm(19") 길이의 콘센트 스트립은 선택에 따라 19"(482.6mm) 장착 프레임, 인클로저 프레임 또는 벽면 장착 분배형 인클로저 후면부에 조립할 수 있음. 설치 브래킷을 서로 다른 네 군데 위치에 삽입할 수 있기 때문에 다양한 조립 가능. 이 콘센트 스트립은 별도의 장착 액세서리 없이도 25mm 피치 패턴이 있는 모든 섹션에서 사용할 수 있음.
장점	± 5%의 측정 정확도
작동 원리	전류, 전압, 주파수, 유효 전력, 유효 에너지 및 위상 변이의 측정
재료	알루미늄 섹션, 자연산화방지코팅 콘센트 삽입부: 폴리카보네이트
제공 범위	콘센트 스트립 장착 브래킷 2개 조립 부품 사용 설명서 3m연결 케이블(페룰 단자) 포함
버전	Mit Display
콘센트	7 x D, 접지 핀(유형 F, CEE 7/3)
치수	높이: 45 mm 깊이: 50 mm 길이: 482.6 mm
연결 케이블 길이	3 m

특징

연결케이블(유형)	종단 페룰이 있는 H05VV-F3G1.5
장착 사이즈	464.1 mm
정격 작동 전압	230V AC, 50Hz
정격 전압	230V AC, 50Hz
정격 전류(최대)	16 A
설치 옵션	25mm 피치 패턴이 있는 설치 부품 482.6mm(19 $\frac{1}{2}$)-레벨 인클로저 프레임 IT 월 마운트 분배형 인클로저, 후면, 가로(폭이 충분한 경우)
소켓 콘센트 색상	RAL 7035
작동 온도 범위	5 °C...45 °C
상대 습도(비응결 상태)	10 %...80 %
저장 온도 범위	-15 °C...60 °C
포장 단위	1 개
순 중량	0.88
총 무게	1.08
관세 번호	85366990
EAN	4028177709416
ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604

승인

설명	적합성 인증
----	--------