


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3450.500

도체 연결 클램프

상태: 2026. 5. 14 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3450.500 - 도체 연결 클램프

원형 도체 및 라미네이팅된 구리 바 연결용

특징

주문 번호	SV 3450.500
제품 설명	적층 구리바와 원형 도체 연결용
재료	강판
표면 처리	아연도금, 부동태화
참고 사항	페룰 단자는 극세 또는 초극세선 도체와 함께 사용됨
원형 도체의 연결	1 - 4 mm ²
적합한 바 두께	5 mm
포장 단위	15 개
순 중량	0.225 kg
총 무게	0.278 kg
PCF/VE(크라들-게이트)	1 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크라들-게이트)
관세 번호	85369010
ETIM 9	EC000001
ETIM 8	EC000001
ECLASS 8.0	27141146
제품 설명	SV Conductor connection clamp, 1-4 mm ² , for bar thickness 5 mm

승인

승인	UR + C-UR (recognized)
----	------------------------

설명	적합성 인증 적합성 인증 UK
----	---------------------