
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SV 3450.505 도체 연결 클램<u>프</u>

상태: 2025. 11. 4 (원천: rittal.com/kr-ko)



SV 3450.505 - 도체 연결 클램프 푸시 인

둥근 도체 연결용.

특징

주문 번호	SV 3450.505
장점	유지보수가 필요 없는 시간 절약형 삽입식 장착 라벨링 필드가 통합된 터미널 박스 범용 도체 연결
사용 영역	스위치기어 및 컨트롤기어에서 L, N 또는 PE 도체의 버스바 탭으로서 그리고 미터계 장착 인클로저의 도체 연결 단자로서 사용하기 위한 용도. 버스바 E-Cu 또는 CUPONAL에 장착하기 위한 용도
작동 원리	공구가 필요 없는 도체 연결을 위한 완전 절연 단자 통합된 해제 걸림장치 핀으로 도체 풀기
재료	폴리아미드 UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상	RAL 7042
Test specification	IEC 60 999-1 IEC 60 947-7-1/-2
원형 도체의 연결, 종단 페룰이 있는 극 세 와이어	0.5 - 4 mm ²
원형 도체의 연결, 종단 페룰이 없는 극 세 와이어	0.5 - 4 mm ²
원형 도체의 연결, 멀티 와이어	0.5 - 4 mm ²
원형 도체의 연결, 싱글 와이어	0.5 - 6 mm ²
적합한 바 두께	5 mm

© Rittal 2025

특징

포장 단위	10 개
순 중량	0.14
총 무게	0.151
PCF/VE(크래들-게이트)	0.5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	85369010
EAN	4028177813960
ETIM 9	EC000001
ETIM 8	EC000001
ECLASS 8.0	27141146

승인

승인	ABS
	Lloyds Register of Shipping
	UR + C-UR (recognized)
 설명	적합성 인증

© Rittal 2025