

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7829.200

중앙 접지 지점

상태: 2026. 5. 22 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7829.200 - 중앙 접지 지점

수직 및 수평 인클로저 섹션에 접지 스트랩 및 접지 납작 밴드를 연결하기 위해 사용

특징

주문 번호	DK 7829.200
제품 설명	수직과 수평 인클로저 프로파일에 접지 밴드와 접지 스트랩의 연결을 위한 용도. 이 연결 브래킷을 판금 스크류 2개를 이용해서 인클로저 프레임과 결합하면 안전하게 접촉할 수 있음. M8 x 20mm 나사 볼트를 통해 접지 연결.
재료	강판
표면 처리	아연도금
제공 범위	연결 철판 1개 고정 스크류 2개 톱니 와셔 (Serrated Washer) 1개 M8 너트 1개 M8 접촉 와셔 1개 와셔 1개
포장 단위	1 개
순 중량	0.037 kg
총 무게	0.038 kg
PCF/VE(크래들-게이트)	0.1 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	73269098
ETIM 9	EC001503
ECLASS 8.0	27149219

특징

제품 설명

DK Central earthing point