


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3453.500

도체 연결 클램프

상태: 2026. 4. 4 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3453.500 - 도체 연결 클램프

원형 도체 및 라미네이팅된 구리 바 연결용

특징

| | |
|------------------------|---|
| 주문 번호 | SV 3453.500 |
| 제품 설명 | 적층 구리바와 원형 도체 연결용 |
| 재료 | 강판 |
| 표면 처리 | 아연도금, 부동태화 |
| 적층 구리바용 클램핑 공간(폭 x 높이) | 16.5 x 15 mm |
| 참고 사항 | 폐물 단자는 극세 또는 초극세선 도체와 함께 사용됨 |
| 원형 도체의 연결 | 35 - 70 mm ² |
| 적합한 바 두께 | 5 mm |
| 포장 단위 | 15 개 |
| 순 중량 | 1.515 kg |
| 총 무게 | 1.62 kg |
| PCF/VE(크래들-게이트) | 6.4 kg CO2 eq (Cat B) |
| PCF 등급 관련 참고 사항 | 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트) |
| 관세 번호 | 85369010 |
| ETIM 9 | EC000001 |
| ETIM 8 | EC000001 |
| ECLASS 8.0 | 27141146 |

특징

제품 설명 SV Conductor connection clamp, 35-70 mm², clamping area WH: 16,5x15 mm, for bar thickness 5 mm

승인

승인 UR + C-UR (recognized)

설명 적합성 인증
적합성 인증 UK