


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7856.082

## PSM 소켓 모듈

상태: 2025. 5. 7 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7856.082 - PSM 소켓 모듈

다양한 모듈들을 혼합해서 서포트 레일에 삽입할 수 있음.

## 특징

|              |                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 주문 번호        | DK 7856.082                                                                                                                                                                                                                                  |
| 버전           | 개폐 불가능                                                                                                                                                                                                                                       |
| 제품 설명        | 모듈형 시스템이기 때문에 단상 또는 3상 입중계를 가진 수직 서포트 레일로 랙 기본 설비를 갖추 수 있음. 작동 중인 구성요소에 전원을 공급하기 위해 다양한 콘센트 모듈을 서포트 레일에 스냅식 장착할 수 있음. 접지 핀, IEC320 등 다양한 모듈들을 혼합해서 서포트 레일에 장착할 수 있음. 전기 기술자가 아니더라도 접촉 위험 보호 기능이 있는 플러그 앤 플레이 시스템을 사용하여 설치 작업을 간단하게 수행할 수 있음. |
| 재료           | 섹션: 알루미늄, 산화방지코팅<br>콘센트 삽입부: 플라스틱(PA6 GF 30 V1)                                                                                                                                                                                              |
| 길이           | 250 mm                                                                                                                                                                                                                                       |
| 연결 타입, 전기의   | WAGO WINSTA MIDI                                                                                                                                                                                                                             |
| 입중계당 위상 수    | 1~                                                                                                                                                                                                                                           |
| 열적 과전류 차단장치  | -                                                                                                                                                                                                                                            |
| 정격 작동 전압     | 110V ~ 230V AC, 50/60Hz                                                                                                                                                                                                                      |
| 정격 전류(최대)    | 16 A                                                                                                                                                                                                                                         |
| 필요한 모듈 슬롯(수) | 1                                                                                                                                                                                                                                            |
| 치수           | 길이: 250 mm                                                                                                                                                                                                                                   |
| 작동 온도 범위     | 5 °C...45 °C                                                                                                                                                                                                                                 |
| 습도(비응축 상태)   | 5...95 %                                                                                                                                                                                                                                     |
| 콘센트          | 6 x IEC 320 콘센트 C13, 빨간색                                                                                                                                                                                                                     |

## 특징

|            |               |
|------------|---------------|
| 포장 단위      | 1 개           |
| 순 중량       | 0.33          |
| 총 무게       | 0.338         |
| 관세 번호      | 85369001      |
| EAN        | 4028177520318 |
| ETIM 9     | EC000330      |
| ECLASS 8.0 | 27142604      |

## 승인

|    |               |
|----|---------------|
| 승인 | IEC CB<br>VDE |
| 설명 | 적합성 인증        |