


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 3453.500**

**도체 연결 클램프**

상태: 2026. 6. 30 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3453.500 - 도체 연결 클램프

원형 도체 및 라미네이팅된 구리 바 연결용

## 특징

주문 번호	SV 3453.500
제품 설명	적층 구리바와 원형 도체 연결용
재료	강판
표면 처리	아연도금, 부동태화
적층 구리바용 클램핑 공간(폭 x 높이)	16.5 x 15 mm
참고 사항	폐물 단자는 극세 또는 초극세선 도체와 함께 사용됨
원형 도체의 연결	35 - 70 mm <sup>2</sup>
적합한 바 두께	5 mm
포장 단위	15 개
순 중량	1.515 kg
총 무게	1.62 kg
PCF/VE(크래들-게이트)	6.4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	85369010
ETIM 9	EC000001
ETIM 8	EC000001
ECLASS 8.0	27141146

## 특징

---

제품 설명 SV Conductor connection clamp, 35-70 mm<sup>2</sup>, clamping area WH: 16,5x15 mm, for bar thickness 5 mm

## 승인

---

승인 UR + C-UR (recognized)

---

설명 적합성 인증  
적합성 인증 UK