


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7859.130

PSM 소켓 모듈

상태: 2025. 6. 24 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7859.130 - PSM 소켓 모듈

다양한 모듈들을 혼합해서 서포트 레일에 삽입할 수 있음.

특징

주문 번호	DK 7859.130
버전	LED를 통한 출력 디스플레이 차폐 불가능
제품 설명	모듈형 시스템이기 때문에 단상 또는 3상 입중계를 가진 수직 서포트 레일로 랙 기본 설비를 갖추 수 있음. 작동 중인 구성요소에 전원을 공급하기 위해 다양한 콘센트 모듈을 서포트 레일에 스냅식 장착할 수 있음. 접지 핀, IEC320 등 다양한 모듈들을 혼합해서 서포트 레일에 장착할 수 있음. 전기 기술자가 아니더라도 접촉 위험 보호 기능이 있는 플러그 앤 플레이 시스템을 사용하여 설치 작업을 간단하게 수행할 수 있음.
재료	섹션: 알루미늄, 산화방지코팅 콘센트 삽입부: 플라스틱(PA6 GF 30 V1)
길이	250 mm
연결 타입, 전기의	WAGO WINSTA MIDI
입중계당 위상 수	1~
열적 과전류 차단장치	-
정격 작동 전압	110V ~ 230V AC, 50/60Hz
정격 전류(최대)	16 A
필요한 모듈 슬롯(수)	1
치수	길이: 250 mm
작동 온도 범위	5 °C...45 °C
습도(비응축 상태)	5...95 %
콘센트	4 x IEC 320 콘센트 C19

특징

포장 단위	1 개
순 중량	0.38
총 무게	0.385
관세 번호	85369001
EAN	4028177598027
ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604

승인

승인	IEC CB VDE
설명	적합성 인증