


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 355.000

## 도체 연결 클램프

상태: 2026. 2. 13 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3555.000 - 도체 연결 클램프

원형 도체 및 라미네이팅된 구리 바 연결용

## 특징

주문 번호	SV 3555.000
제품 설명	적층 구리바와 원형 도체 연결용
재료	황동
참고 사항	페루 단자는 극세 또는 초극세선 도체와 함께 사용됨
원형 도체의 연결	1 - 4 mm <sup>2</sup>
적합한 바 두께	6 - 10 mm
포장 단위	15 개
순 중량	0.345
총 무게	0.401
PCF/VE(크래들-게이트)	1.5 kg CO <sub>2</sub> eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	85369010
EAN	4028177044258
ETIM 9	EC000001
ETIM 8	EC000001
ECLASS 8.0	27141146

# 승인

---

설명

적합성 인증

적합성 인증 UK