



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7979.615 PDU local metered

상태: 2025. 5. 9 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7979.615 - PDU local metered

소비 데이터의 로컬 측정이 가능한 하이 엔드 전원 분배 시스템 - 최신 서버 랙 및 콜로케이션 데이터 센터에서 사용하기에 이상적.

특징

주문 번호	DK 7979.615
버전	파란색
제품 설명	로컬 에너지 측정 기능이 있는 PDU는 위상당 하나의 디스플레이, 즉 총 두 개의 디스플레이를 갖추고 있어 Colocation 데이터 센터에서 위상 활용도를 높일 수 있음.
장점	전류(A); 유효 전력(kW); 전압(V); 주파수(Hz); 에너지(kWh), 위상각(°)의 통합 측정 ± 2%의 측정 정확도
기술 사양	모든 위상에 걸쳐 결합 허용 PDU 리턴던트 전기 공급 연결 케이블, 플러그 있음, 3m, H05VV-F3G4mm ² 전압 V, 전류 A, 주파수 Hz LCD 디스플레이
작동 원리	위상 또는 입중계당 측정
재료	알루미늄, 도장 처리, 파란색, RAL 5010과 유사 커버: 플라스틱 PA 6 GF30, 검은색, RAL 9005와 유사
제공 범위	로컬 측정이 가능한 PDU, 32A, 1상, 파란색 앵글 브래킷 2개
Measurement functions, description	위상 또는 입중계당 측정
치수	폭: 44 mm 깊이: 47 mm 길이: 1,308 mm

특징

콘센트 개수 및 유형	24 x C13 / 6 x C19 IEC/EN/60320/C13 IEC/EN/60320/C19
콘센트	24 x C 13 6 x C 19 보호 접점이 있는 2극, 검은색
정격 작동 전압	230V, 50Hz/60Hz
정격 전류(최대)	32 A
정격 출력	7.4 kW
입중계	개수: 1 입중계당 위상 수: 1~
연결 케이블 길이	3 m
연결 타입, 전기의	CEE
지침	EMC directive 2014/30/EU 저전압 지침 2014/35/EU
작동 온도 범위	5 °C...45 °C
습도(비응축 상태)	5...95 %
저장 온도 범위	-5 °C...60 °C
적합한:	인클로저 유형: VX IT 인클로 저 프레임: $\geq 1,800$ mm 인클로저 유형: TX Colocation Rack: $\geq 1,800$ mm
포장 단위	1 개
순 중량	3.5
총 무게	3.5
관세 번호	85366990
EAN	4028177976269

특징

ETIM 9

EC002762