
## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SV 3555.000 도체 연결 클램프

상태: 2025. 11. 7 (원천: rittal.com/kr-ko)



## SV 3555.000 - 도체 연결 클램프

원형 도체 및 라미네이팅된 구리 바 연결용

## 특징

주문 번호	SV 3555.000
제품 설명	적층 구리바와 원형 도체 연결용
재료	황동
참고 사항	페룰 단자는 극세 또는 초극세선 도체와 함께 사용됨
원형 도체의 연결	1 - 4 mm²
적합한 바 두께	6 - 10 mm
포장 단위	15 개
순 중량	0.345
총 무게	0.401
PCF/VE(크래들-게이트)	1.5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	85369010
EAN	4028177044258
ETIM 9	EC000001
ETIM 8	EC000001
ECLASS 8.0	27141146

© Rittal 2025 2

## 승인

설명

적합성 인증

적합성 인증 UK

© Rittal 2025

3