# Rittal – The System.


Faster - better - everywhere.





# SV 3569.005 - 라미네이팅된 구리 바

고순도 전해구리 F20의 CU 구릴, 길이: 2000 mm/바



## 특징

주문 번호	SV 3569.005
재료	Cu-미늘살 그릴: 고순도 전기 구리 F20 절연: 고강도 비닐 화합물, 370% 확장, 온도: -30°C ~ +105°C, UL-94 V0 에 준하는 화재 방지 등급, 절연 강도: 20kV/mm
길이 길이	2,000 mm
Rated current for temperature increase 50 K	480 A
Rated current for temperature increase 30 K	365 A
Rated current for temperature increase 70 K	575 A
참고 사항	구성 = 구리 조각 수 x 구리 조각 폭 x 구리 조각 두께 필요로 하는 길이로 절단 가능 주위 온도와 상승 온도의 합으로 적층 구리바의 도체 온도 도출. 예 : 3565.005 에 180A 를 가함 . 온도가 30K 상승 . 주변 온도가 35 ℃ 이면 도 체 온도는 35 ℃ + 30 K = 65 ℃ 가 됨.

© Rittal 2025

# 특징

적층 평면 구리 버전	미늘살 그릴 개수: 10 미늘살 그릴 폭: 15.5 mm 미늘살 그릴 두께: 0.8 mm
포장 단위	1 개
순 중량	2.467
총 무게	2.66
구리 함랑(kg/개)	2.22
관세 번호	74071000
EAN	4028177666757
ETIM 9	EC001522
ETIM 8	EC001522
ECLASS 8.0	27370303

## 승인

승인	UR + C-UR (recognized)
설명	적합성 인증
	적합성 인증 UK

© Rittal 2025